


|                                                                                                              |                                                                                 |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><b>Organizacija</b></p>  | <p><b>PREDPIS</b></p> <p><i>Prekrivne letve ALU za<br/>vhodna ALU vrata</i></p> | <p><b>Št.: PR/RR-<br/>01/2026</b></p> |
|                                                                                                              |                                                                                 | <p><i>Stran 1 od 3</i></p>            |

## **Zadeva:**

Za prekrivne letve alumijskih vhodnih vrat in oken se bodo v prihodnje uporabljale nove letvice (glej sliko 1). Letvice so debeline 3 mm in so na voljo v treh širinah: 15 mm, 25 mm in 30 mm.

*Slika 1.*



Dvostranski lepilni trak VHB bo na letvico nameščen že v proizvodnji AJM.

|                                                           |                                                  |                                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>Organizacijska<br/>enota:</b><br/><i>Razvoj</i></p> | <p><b>Funkcija:</b><br/><i>Vodja oddelka</i></p> | <p><b>Predpis odobril:</b><br/><br/><i>Darko Murkovič</i></p> | <p><b>Veljavno od:</b><br/><i>01.04.2026</i></p> |
|                                                           |                                                  |                                                               | <p><b>Namesto:</b><br/><i>03.06.2021</i></p>     |

|                                                                                                              |                                                                                 |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p><i>Organizacija</i></p>  | <p><b>PREDPIS</b></p> <p><i>Prekrivne letve ALU za<br/>vhodna ALU vrata</i></p> | <p><b>Št.: PR/RR-<br/>01/2026</b></p> |
|                                                                                                              |                                                                                 | <p><i>Stran 2 od 3</i></p>            |

## **Interno navodilo za nanos primerja**

### **Namen**

To navodilo določa pravilen postopek priprave in nanosa 3M Primer 94 na element pri lepljenju letvic.

### **1. Priprava površine**

- Površina na okvirju mora biti suha, čista in razmaščena.
- Očistiti rob okvirja s čistilom Cosmofen 20

### **2. Priprava materiala**

- Pred uporabo primer dobro pretresi.
- Ne redči.
- Posodo po uporabi zapri.

### **3. Nanos**

- Primer nanašaj s čopičem ali aplikatorjem.
- TANEK sloj do roba letvice (brez kapljanja).
- Enakomeren nanos.



|                                                    |                                           |                                                        |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p><i>Organizacijska<br/>enota:<br/>Razvoj</i></p> | <p><i>Funkcija:<br/>Vodja oddelka</i></p> | <p><i>Predpis odobril:<br/><br/>Darko Murkovič</i></p> | <p><i>Veljavno od:<br/>01.04.2026</i></p> |
|                                                    |                                           |                                                        | <p><i>Namesto:<br/>03.06.2021</i></p>     |

|                                                                                                          |                                                                                                               |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Organizacija</b><br> | <p align="center"><b>PREDPIS</b></p> <p align="center"><i>Prekrivne letve ALU za<br/>vhodna ALU vrata</i></p> | <b>Št.: PR/RR-01/2026</b> |
|                                                                                                          |                                                                                                               | <b>Stran 3 od 3</b>       |

#### 4. Sušenje

- 1–5 minut.
- Površina mora biti suha in rahlo lepljiva.

#### 5. Lepljenje levice

- Lepi takoj po sušenju.
- Najkasneje v 30 minutah.
- Močan pritisk ob lepljenju.

#### 6. Pogoji

- Temperatura: 15–30 °C.
- Ne uporabljaj pod 10 °C.
- Zagotovi prezračevanje.

Montažo letvic vršiti po internih navodilih AJM.

Barvo letvic uskladiti z nabavnim oziroma skladiščnim oddelkom.

### Izbira letvic v Cantorju

Prekrivne letvice so v skupini 2306:

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| Zentraler Artikelstamm                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |                                           |
| Datei Bearbeiten Anzeige Extras Menükonfiguration                                                                                                                                                                                                                |               |             |                                           |
|                                                                                                                                                                               |               |             |                                           |
| <div> <div>Artikelstamm</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beschlagsvarianten</li> <li>Beschlagsartikel</li> <li>Einheiten</li> <li>Gläser/Füllungen</li> <li>Material</li> <li>Profile</li> <li>Armierungen</li> <li>Zubehörartikel</li> </ul> </div> | plalu..       | ..prekriv.. |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Artikelklasse | Artikelnr.  | Bezeichnung                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2306          | PLALU15_3   | 53915 Prekrivna letev ALU 15x3mm samolep. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2306          | PLALU25_3   | 53916 Prekrivna letev ALU 25x3mm samolep. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2306          | PLALU30_3   | 53917 Prekrivna letev ALU 30x3mm samolep. |

|                                               |                                          |                                                  |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Organizacijska enota:</b><br><b>Razvoj</b> | <b>Funkcija:</b><br><b>Vodja oddelka</b> | <b>Predpis odobril:</b><br><b>Darko Murkovič</b> | <b>Veljavno od:</b><br><b>01.04.2026</b> |
|                                               |                                          |                                                  | <b>Namesto:</b><br><b>03.06.2021</b>     |